

真空デシケーター即納キャンペーン

2022年12月～2023年3月まで限定15台



★納入実績

- ・ 宇宙用部品樹脂脱泡
- ・ 樹脂材料温度測定脱泡
- ・ 物性測定・熱流・電気抵抗
- ・ 材料へのエポキシ含浸
- ・ 人工衛星部品接着剤脱泡
- ・ 真空実験用USB電流導入

- ・ ほかにはない真空性能13.3Pa仕様。
- ・ 市販の電流導入・熱電対用導入ポート付き。
- ・ 360°透明で、内部が観察しやすい。
- ・ オプションのスマホピラニ真空計の接続が可能。
真空圧カデータ保存



◀ 別売りの真空ポンプと接続した例です。
デシケーターには別売りの真空計を取り付けて
います。
下のQRコードから、真空デシケータを使用した
真空実験の動画もご覧ください。



お問合せ先

株式会社アルバック 規格品事業部営業課

■ 横浜支店


TEL 045-533-0205

■ 大阪支店


TEL 06-6350-2166

ULVAC

真空デシケーター分解図



接続ポート部4カ所



• 各接続ポートには好みの吸気口を取付可能
4-M20×P1




スマホピラニ真空計接続可能


※注意：この製品はポリカーボネートとアルミ(陽極酸化処理)ですので、溶剤(強酸、強塩基、有機溶剤)のご使用はお控え下さい。ガラスカバーのオプションございます。

仕様表

容量	3.3 L
内寸	底面φ165×上面φ145×H175mm
到達圧力	13.3Pa以下 ※ 当社油回転ポンプ使用時
ベース ※標準	ポート1:ホースニップルφ9 ポート2:ホースニップルφ9 ポート3:封止栓 ポート4:封止栓 M4タップ:ピッチ146mm
材質	カバー:ポリカーボネート ベース:アルミ Oリング:FKM・FPM
質量	3.0 kg
使用雰囲気温度	0~80℃
最大寸法	W225×L213×H235mm
付属品	バルブセット:ホース接続口φ9...2個 封止栓...2個 吸気管(KF16×M20オス×P1)...1個
オプション	シリコンホースφ7・フレキシブルホース ブルドン管真空計:ADT型・AT型 スマホピラニ・各種吸気管・ガラスカバー
価格	¥98,000-



ブルドン管真空計ADT取付例



到達圧力-時間グラフ
圧力上昇(真空保持)グラフ